


**ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».




Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 1 год. Срок гарантии: 1 год. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



ORIGINAL

## Руководство по эксплуатации КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ


**Артикул: 405-049**

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраните ее.


130\*90

130\*90

## СХЕМА ИЗДЕЛИЯ



## ПОДЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Вид соединения                 | Беспроводное              |
| Интерфейс                      | USB, Bluetooth            |
| Способ подключения             | USB-ресивер               |
| Питание мыши                   | Аккумулятор 3,7 В/650 мАч |
| Разрешение оптического сенсора | 800/1200/1600/2400 DPI    |
| Частота опроса                 | 1,27 ГГц                  |
| Кол-во кнопок                  | 6                         |
| Тип аккумулятора               | Литий-полимерный          |
| Диапазон рабочих температур    | 0-40 °C                   |
| Размер*                        | 110x60x40 мм              |
| Вес*                           | 85 г                      |

\*Фактический размер и вес могут незначительно отличаться.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Компьютерная мышь используется для координации положения графического указателя (курсора) в визуальном интерфейсе операционной системы, а также для контроля над процессами за счет посылы специальных команд управления. Поддерживает два режима подключения: с помощью Bluetooth и с помощью беспроводного USB-ресивера 1.27 GHz.

Устройство оснащено сменным аккумулятором емкостью 3.7 В/650 мАч, которого достаточно для работы в течение 14 дней от 1 подзарядки. Подзарядка мышки производится через гнездо Micro USB с помощью кабеля USB (в комплекте). Когда мышка не используется, рекомендуем отключать ее питание кнопкой на нижней части корпуса. USB-ресивер можно хранить в корпусе устройства: снимите крышку корпуса мышки, разместите USB-ресивер и закройте крышку.

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования. Отключая USB-ресивер, будьте аккуратны. Во избежание поломки не вскрывайте мышь, USB-ресивер.

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.