


ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 1 год. Срок гарантии: 1 год. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футен, г. Шэньчжэнь, Китай.




Руководство по эксплуатации КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ




Артикул: 405-037

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

СХЕМА ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ



ПОДЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид соединения	Беспроводное
Интерфейс	USB
Способ подключения	USB-приемник
Питание мыши	Аккумулятор 3,7 В/500 мАч
Разрешение оптического сенсора	1000/1200/1600 DPI
Частота опроса	2,4 Гц
Кол-во кнопок	5
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор 14500
Диапазон рабочих температур	0-40 °С
Размер*	110x60x28 мм
Вес*	52 г

*Фактический размер и вес могут незначительно отличаться.

НАЗНАЧЕНИЕ

Компьютерная мышь используется для координации положения графического указателя (курсора) в визуальном интерфейсе операционной системы, а также для контроля над процессами за счет посылы специальных команд управления. Подключается с помощью беспроводного USB-ресивера 2,4 GHz.

Устройство оснащено сменным аккумулятором емкостью 3,7 В/500 мАч, которого достаточно для работы в течение 14 дней от 1 подзарядки. Подзарядка мышки производится через гнездо Micro USB с помощью кабеля USB (в комплекте). Когда мышка не используется, рекомендуем отключать ее питание кнопкой на нижней части корпуса. USB-ресивер можно хранить в корпусе устройства: снимите крышку корпуса мышки, разместите USB-ресивер и закройте крышку.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования. Отключая USB-ресивер, будьте аккуратны. Во избежание поломки не вскрывайте мышь, USB-ресивер.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.