

65x65



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. 931-432

RY КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
КРИСТАЛЛЫ

iP

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

# 65x65

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для подзарядки мобильного устройства от источника питания через порт USB. Для подзарядки от сети 110-240 В необходимо зарядное устройство с соответствующим выходом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	1 м
Питание	5 В/2,4 А
Штекер 1	USB
Штекер 2	iP
Оплетка	Кристаллы

На одном конце кабеля расположен штекер iP для подсоединения к мобильному устройству с соответствующим входом, а на другом — штекер USB для подключения к компьютеру, зарядному устройству и т. д.

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования. Извлекайте кабель, только держа его за штекер. Во избежание механических повреждений или поражений эл. током не вскрывайте, не перекручивайте и не заламывайте кабель. Кабель ремонту не подлежит. Если он пришел в негодность (например, надорвалась оплетка или надломился штекер), утилизируйте его.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРА,  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ,  
А ТАКЖЕ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.**

